

各タイプにステンレス製を標準仕様としました。下部のタンクもステンレス製で、内外面研磨処理を施しており、粉塵のサイクロン壁面への付着を軽減します。低価格設定の樹脂製 SCC-60 と SS 製 SCC-150 もご用意しております。

オールステンレス

SCC-60-13-SUS/SCC-150-13-SUS/SCC-300-24-SUS

特徴

集塵機の負荷を軽減

分離効果が優れており、集塵機の負荷を極端に軽減できます。粉塵量が多く、直接集塵機で吸引するとフィルタ目詰まりが頻発する場合に最適です。

簡単メンテナンス

サイクロン頭部は、キャッチクリップを外すことで、簡単に取り外しができ、まるごと水洗いも可能です。



SCC-60-13-SUS

0.8~1.5m³/min用
重量:6.0kg

SCC-150-13-SUS


1.5~3.0m³/min用
重量:6.7kg

SCC-300-24-SUS


3.5~6.5m³/min用
重量:11kg

タンク内部の塵捕集量を確認することができる、のぞき窓付きステンレスタンクもオプションでご用意しております。

用途一覧



基板分割時の多量の粉塵吸引




歯科技工用石膏型加工粉塵集塵



材質

サイクロン本体：SUS304 下部タンク部：SUS316
台車部：SUS304

外形図



※液体を吸引の場合は、当社集塵機の接続はできません。
※入口風速は、13～25m/sec で使用できます。17m/sec 時に約 1.5kPa の圧力損失が発生します。
※内容は予告なく変更する場合があります。




SCC-60-10

ポリカーボネイト

SCC-150-8

SS + クロムメッキ



SCC-60-10

0.8~1.5m³/min用
重量:5.5kg

SCC-150-8

1.5~3.0m³/min用
重量:9.0kg

注意: 静電気が気になる場合はオールステンレス仕様をご使用下さい。

特徴


上下分離可能

サイクロン本体は上下分離可能です。


SS + クロムメッキ処理

本体は SS + クロムメッキ処理を施しており、内面の滑りを良くしました。(SCC-150-8 のみ)

外形図




※液体を吸引の場合は、当社集塵機の接続はできません。
※入口風速は、13～25m/sec で使用できます。17m/sec 時に約 1.5kPa の圧力損失が発生します。
※内容は予告なく変更する場合があります。



HOOD

各種吸込みフード形状 - 例 -


■フード開口形状一覧



※フードは特注扱いとなります。ご相談ください。

HOSE

ホースとホースバンド



帯電防止クリーンホース型式			ホースバンド型式	
1m	2m	3m	鍍金製	ステンレス製
TAC-AS-φ38-1m	TAC-AS-φ38-2m	TAC-AS-φ38-3m	SY-φ38	SY-φ38-SUS
TAC-AS-φ50-1m	TAC-AS-φ50-2m	TAC-AS-φ50-3m	SY-φ50	SY-φ50-SUS
TAC-AS-φ65-1m	TAC-AS-φ65-2m	TAC-AS-φ65-3m	SY-φ65	SY-φ65-SUS
TAC-AS-φ75-1m	TAC-AS-φ75-2m	TAC-AS-φ75-3m	SY-φ75	SY-φ75-SUS
TAC-AS-φ100-1m	TAC-AS-φ100-2m	TAC-AS-φ100-3m	SY-φ100	SY-φ100-SUS
TAC-AS-φ125-1m	TAC-AS-φ125-2m	TAC-AS-φ125-3m	SY-φ125	SY-φ125-SUS

微粉塵

CU

微粉塵

SK・SKV

微粉塵

CM・P

微粉塵

CB・A

微粉塵

SH・P

微粉塵

CU・ザイ

微粉塵

CF・ザイ

微粉塵

CB・ザイ

微粉塵

CB・ザイ

微粉塵

CH・ザイ

超小型ノックアウトタイプ

消臭

SK・V

サイクロン