

2026 年 2 月 吉日

お客様各位

チコーエアーテック株式会社

国内営業部

CKU-060AT3-ACC 用フィルターの仕様変更のご案内

拝啓 平素より弊社製品をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。

この度、集塵機のマイナーチェンジ(CKU-060AT3-ACC→CKU-060AD-ACC)にともない、
1次フィルター及び2次フィルターの仕様を改良いたしました。

改良版のフィルターは従来品と互換性があるため、CKU-060AT3-ACC/CKU-060AD-ACC の両機種とも
に使用可能です。

詳細につきましては、下記の内容をご参照ください。

今後とも、変わらぬご愛顧を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。

敬具

記

■1次フィルター

従来型式『CHF-2222-40』 → 新型式『CHF-2222-40-62P』

※従来品の最終出荷予定 2026 年 5 月末（在庫状況によって変わることがございます。）

〈変更点〉

- ・ プリーツ構造を変更。フィルター面積が従来比 9 倍に拡大。
- ・ 不織布のプレフィルターとのセット使用に変更。プレフィルターを取り付けることで
メインのフィルター寿命を向上。プレフィルターのみのお取り換えも可能。

■2次フィルター

従来型式『ACC-2525-75ST』 → 新型式『ACC-245245-75AL』

※従来品の出荷は既に終了しております。

〈変更点〉

- ・ 活性炭を 300 g 増量することで、臭いの吸着力をアップ

■変更時期 マイナーチェンジにより CKU-060AD-ACC へ型式変更時より

■CKU-060AT3-ACC での改良版フィルターの交換方法は、別紙①②をご確認ください。

以上

CHIKO

チコーエアーテック株式会社

本社・西日本支店

大阪府箕面市白島 2-27-24

TEL:072-720-5151 FAX:072-720-5133

関東営業所


さいたま市南区鹿手袋 3-26-8-1F

TEL:048-799-3675 FAX:048-799-3676


---別紙①---

CKU-060AT3-ACC の 1 次フィルター (CHF-2222-40-62P) 交換方法

1, パッチン錠を開錠し、吸気側フィルター室を開きます。




2, プレフィルター（不織布）、1 次フィルターを交換します。




---別紙②---

CKU-060AT3-ACC の 2 次フィルター (ACC-245245-75AL) 交換方法


1, 吸気側フィルター室を開いて、衝突板と 1 次フィルター、プレフィルターを外します。



2, 古い 2 次フィルター (ACC-2525-75ST) を図のように取っ手を掴み取り外します。



3, 新しい 2 次フィルター (ACC-245254-75AL) に付いている布製の取っ手を掴み、古いフィルター (ACC-2525-75ST) が入っていた場所に図のように納めます。



以上